

## Abtönanleitung für ADLER Beizsysteme

Um nachvollziehbare Rezepte zu erstellen, sollen ADLER Beizen möglichst einfach, aber einheitlich getönt werden.

**Folgende Farbstoffbeizen können lt. Liste mit folgenden ADLER Beiztönkonzentraten getönt werden:**

Beiztönkonz.		Aqua-Classic	Aqua-Style	Aqua-Positiv	Aqua-Alpin	Positiv Plus	Positiv Plus Wachsbeize	Rustica und Spritzbeizen
Gelb	89711	×	×	×	-	×	×	-
Gelb	90327	-	×	×	×	-	-	-
Orange	90797	×	-	-	-	-	-	-
Rot	90859	×	-	-	-	-	-	-
Rot	89709	-	×	-	-	-	-	-
Rot	89712	-	-	-	-	×	×	-
Braun	89154	-	-	-	×	-	-	-
Braun	89717	-	-	-	-	×	×	-
Braun	90883	-	-	×	-	-	-	-
Braun	90357	×	-	-	-	-	-	-
Schwarz	89718	-	-	-	-	×	×	-
Schwarz	89157	-	×	×	×	-	-	-
Schwarz	90796	×	-	-	-	-	-	-
Blau	89153	×	×	×	-	×	×	-
Weiß	89156	×	×	×	×	×	×	-
Rot	89721	-	-	×	×	-	-	-
Gelb	90302	-	-	-	-	-	-	×
Rot	90301	-	-	-	-	-	-	×
Schwarz	90306	-	-	-	-	-	-	×
Weiß	90405	-	-	-	-	-	-	×

### Weitere ADLER-Beizsysteme:

#### ADLER Aqua-Neoantik:

Sonderfarbtöne mit ADLER Aqua-Neoantik sollen nur, ausgehend von einem Standardfarbton, durch Tönen mit ADLER Aqua-Neoantik Gelb, Rot, Blau, Kreide und Lava eingestellt werden.

07-09 (ersetzt 11-08)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-351, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

**ADLER Antikpatina:**

Sonderfarbtöne von ADLER Antikpatina werden durch Abtönen mit den Farbpasten schwarz 89001, gelb 89002, rot 89003 und blau 89005 erzielt. Um eine optimale Entfernbareit auf den Flächen zu gewährleisten, dürfen von diesen Pasten in Summe max. 5 % zugesetzt werden. Für Spezialanwendungen stehen ADLER Antikpatina weiß 10570 und ADLER Antikpatina farblos 10580 zur Verfügung.

**ADLER Beiz-Mischsystem:**

**ADLER Aqua-Dark:**

Bei ADLER Aqua-Dark handelt es sich um ein wasserverdünnbares Beizmischsystem für dunkle, leuchtende Farbtöne. Es stehen drei Basisbeizen zur Verfügung: Gelb 13596, Rot 13597 und Schwarz 13598. Die drei ADLER Aqua-Dark-Basisbeizen sind untereinander mischbar und bei Bedarf mit ADLER Aqua-Classic farblos 13301 bis zu einem Mischungsverhältnis von maximal 1 : 10 verdünnbar.