

Aquafix Blue-Patina

8139

Soluzione ossidante pronta per l'uso, per l'applicazione sui **metalli colorati**, per l'**industria e il professionista**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8139000210

Indicazioni generali

Soluzione ossidante all'acqua pronta all'uso, per ottenere effetti di ossidazione sulle superfici di metallo colorato.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Ottenere effetti di ossidazione sui metalli colorati o sui rivestimenti contenenti metalli colorati.

Applicazione in combinazione con un sistema di finitura adatto.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Aquafix Blue-Patina 8139 viene applicato direttamente sulla superficie in metallo vero preparata.
- Non utilizzare recipienti di metallo!
- Utilizzare solo utensili inossidabili.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione



Metodo di applicazione	Flacone spray
Quantità applicata	non uniforme

L'applicazione avviene a macchia di leopardo, su tutta la superficie oppure su punti precisi, con bomboletta spray sulla superficie in metallo vero.

La quantità applicata dipende dall'effetto desiderato.

Una volta che Aquafix Blue-Patina (8139) si è asciugato completamente, è possibile ripetere l'operazione.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	ca. 12 ora/e
-------------------	--------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Pannelli di truciolato, pannelli MDF o pannelli rivestiti di pellicola.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto

grana 240

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo

1 x Bluefin Isospeed (3134) (bicomponente) oppure Aduro Ecofill (2416)

Carteggiatura intermedia



Grana 280 – 320

La carteggiatura intermedia va eseguita poco prima della successiva applicazione della vernice per garantire una buona adesione intermedia.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Applicazione intermedia



8450 5% Metallpulver



500 g/m² ADLER Echtmetall-Mischung

Preparazione della miscela di vero metallo:

Passo 1:

100 parti in peso	Bluefin Pure-Metal (3133000210)
5 parti in peso	Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

mescolare accuratamente Aqua-Hardener 8450 (8450000210) in Bluefin Pure-Metal (3133000210) (circa 3 minuti).

Passo 2:

Incorporare accuratamente e senza grumi 250 parti di peso di Aquafix Ferro, Kupfer, Messing, Bronze o Zinn nella miscela di vernice-catalizzatore.

Mescolare preferibilmente a macchina con un miscelatore ad elica.

Pot-Life 	A temperatura ambiente la miscela è lavorabile per ca. 2 - 3 ore.
Tempo di essiccazione intermedia	Essiccazione intermedia: ca. 5 ora/e a ca. 20 °C (preferibilmente) durante la notte
Trattamento successivo (carteggiare, lucidare) 	Carteggiatura graduale con carta abrasiva grana 180 / 240 / 360 / 600 La modalità di applicazione e soprattutto la carteggiatura influiscono in modo determinante sul risultato. La carteggiatura non può essere effettuata su una levigatrice o con un attrezzo manuale con aspirazione della polvere: rischio di incendio e scolorimento delle successive verniciature a causa della formazione di ruggine! Rimuovere la polvere di carteggiatura.
Applicazione del prodotto	Aquafix Blue-Patina (8139) L'applicazione avviene a macchia di leopardo, su tutta la superficie oppure su punti precisi, con bomboletta spray sulla superficie in metallo vero. La quantità di applicazione dipende dall'effetto desiderato. Una volta che Aquafix Blue-Patina (8139) si è asciugato completamente, è possibile ripetere l'operazione.
Tempo di essiccazione intermedia	Essiccazione intermedia: ca. 12 ore (notte) La sovraverniciatura avviene senza carteggiatura intermedia entro 24 ore.
Finitura	3 x Aduro Antiscratch G10 (2517000110) Essiccazione intermedia: ca. 2 ore
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	500 ml
Prodotti complementari	Aduro Antiscratch (2517) Aduro Ecofill (2416) Aqua-Hardener 8450 (8450) Aquafix Bronze (8137) Aquafix Kupfer (8135) Aquafix Messing (8136) Aquafix Zinn (8138) Bluefin Isospeed (3134) Bluefin Pure-Metal (3133) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata / Magazzinaggio  	Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate. Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C). Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare l'inalazione di aerosol di vernice durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

Durante l'applicazione indossare indumenti di lavoro chiusi, guanti protettivi in gomma butilica e occhiali protettivi con protezione laterale.

In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.

Togliere immediatamente gli indumenti imbrattati o imbevuti.

In caso di contatto con la pelle risciacquare immediatamente con acqua abbondante e sapone.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
